


Schokdemperhouder DADP-ES-G8-16

Artikelnummer: 8159235

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aanslaghendel
Max. impactsnelheid	0.8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. aanslagkracht	500 N
Max. aanhaalmoment	5.2 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	182 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal hefboom	Aluminium-kneedlegering
Materiaal schroeven	Gegalvaniseerd staal