


Schokdemper DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14

Artikelnummer: 8161529

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Slag	15 mm
Damping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Werking	Drukkend Enkelwerkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Dempingslengte	15 mm
Max. aanslagkracht	2000 N
Max. energie-opname per slag	30 J
Max. energieverbruik per uur	64000 J
Max. restenergie	0.16 J
Retourkracht	46 N
Min. invoerkracht	160 N
Productgewicht	220 g
Bevestigingstype	Met contraamoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Staal, verzinkt