


Servomotor drive CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Artikelnummer: 8168593

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Omgevingstemperatuur	10 °C...40 °C
Productgewicht	155 g
Beschermingsklasse	IP00
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Veldbuskoppeling	Ethernet
Aantal digitale logische ingangen	9
Aantal digitale logische uitgangen 24 V DC	19
Busaansluiting	Contactdoos
Bedrijfsmodus controller	Directe werking Referentieloop gestuurde werking
Proceskoppeling	Drives with Positioning Function
Bedrijfsspanning	20,4 - 30 V DC
Nominale spanning logische voeding DC	24 V
Toegestaan bereik logicaspanning	± 10 %
Nominale spanning voor lastvoeding DC	24 V
Toeg. bereik lastvoeding	± 10 %
Stroombelastbaarheid per uitgang	4450 mA
Statusindicaties	LED (status)
Ethernet, aantal	1
Ethernet, ondersteunde protocollen	TCP/IP
USB-interface	USB 2.0
Opslagmedium	microSD
Totaal aantal assen	6
Aanstuurmethodes	TCP/IP
Ondersteunde kinematica	3-as-portalen X-Y-Z
Baudsnelheid	10/100 Mbit/s
Bereik voor bedrijfsspanning DC	20.4 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V

Functie	Waarde
Protocol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet-interface	RJ 45 (bus, 8-polig)
Eigenschappen digitale logische uitgangen	Configureerbaar Niet galvanisch gescheiden