

Naderingssensor SDBF-FES-1L-NU-K-9-N-LE

Artikelnummer: 8182047

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	Blokconstructie
Materiaal-informatie	RoHS conform
Meetgrootheden	positie
Meetprincipe	Magnetoresistief
Omgevingstemperatuur	-4 °F...176 °F
Schakeluitgang	NPN
Functie schakelelement	Maakcontact
Inschakeltijd	4 µs
Max. uitgangsstroom	500 mA
Max. schakelvermogen DC	12 W
Spanningsval	1 V
Kortsluitingsbestendigheid	ja
Bereik voor bedrijfsspanning DC	6 V...24 V
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	overlangs
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal kabelmantel	PVC
Bevestigingstype	Met bevestigingskit
Inbouwpositie	Willekeurig
Kleur behuizing	Transparant
Materiaal behuizing	PA
Schakelstandindicator	LED
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-4 °F...176 °F
Beschermingsklasse	IP67 NEMA 4
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III