

Pinchventiel VZQH-2H-6-GG-V4V4EPM-6

Artikelnummer: 8187050

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Pinchventiel
Bedieningswijze	manueel
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	G1/4
Nominale doorlaat DN	6
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel
Stroomrichting	Reversibel
Mediumdruk	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Nominale druk armatuur PN	10
Barstdruk	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	direct
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [:-:1] Water
Max. viscositeit	4000 mm ² /s
Mediumtemperatuur	-5 °C...100 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Lagertemperatuur	6 °C...8 °C
Debiet Kv	0.7 m ³ /h
Schakeltijd aan	1000 ms
Schakeltijd uit	1000 ms
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal behuizingsdeksel	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaalnummer behuizingsdeksel	1.4404 / AISI 316L

Functie	Waarde
Materiaal afdichtingen	FPM HNBR
Materiaal afsluitelement	EPDM
Productgewicht	370 g
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal