


Aansluitplaat VABS-K3-16S-20-U14-P

Artikelnummer: 8187600

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Nominale doorlaat	2 mm
Ventielgrootte	16 mm
Vloeistofaansluiting	Inwendige schroefdraad 1/4-28 UNF-2B
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitrichting zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	1
Stroomrichting	Reversibel
Bedrijfsmedium	Vloeibare media Gasvormige media
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Bestendigheid van de materialen die met medium in contact komen in acht nemen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	0 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	0.3 Nm
Max. aanhaalmoment schroefkoppeling	0.5 Nm
Max. aanhaalmoment	0.6 Nm
Productgewicht	9 g
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring
Bevestigingstype ventiel	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PEEK