


Axiaalkit EAMM-A-D60-80G-G2

Artikelnummer: 8199480

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	77.4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	1500 g
Interfacecode actuator	D60 D60C
Interfacecode motor In	80G
Materiaal-informatie	RoHS conform