

Bedieningseenheid CDSV-P20-A

Artikelnummer: 8217573

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. kabellengte	3 m
Bedieningselementen	3 toetsen
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Bestendigheid tegen overbelasting	aanwezig
Bereik voor bedrijfsspanning DC	15 V...30 V
Stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	Elektronica: ≤ 100 mA
Max. stroomverbruik	20 mA
KC-kenteken	KC-EMC
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-1	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Lagertemperatuur	-20 °C...80 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 85 %
Beschermingsklasse	IP40
Beschermklasse	III
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	21 g
Elektrische vermogensopname	0.5 W
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale inzethoogte	≤ 2000 m NHN
Weergavetype	Verlichte LCD
Aanduiding "klaar voor gebruik"	door achtergrondverlichting
Statusindicatie	LED blauw = normale toestand LED rood = storing
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt