


Koppelingsnaaf EAMC-H-10-5-GB5-5

Artikelnummer: 8228646

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	5 mm
Bouwgrootte	10
Nominale lengte	9.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	0.022 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	0.6 Nm
Productgewicht	2 g
Materiaal-informatie	RoHS conform