


Koppelingsnaaf EAMC-H-15-7-GB8-5

Artikelnummer: 8228647

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	5 mm
Bouwgrootte	15
Nominale lengte	12.4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	0.191 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	1.5 Nm
Productgewicht	5 g
Materiaal-informatie	RoHS conform