


# Koppelingsnaaf EAMC-H-15-7-GB8-6.35

Artikelnummer: 8228649

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                    | Waarde                  |
|----------------------------|-------------------------|
| Opnamediameter 1           | 6.35 mm                 |
| Bouwgrootte                | 15                      |
| Nominale lengte            | 12.4 mm                 |
| Inbouwpositie              | Willekeurig             |
| Max. toerental             | 10000 1/min             |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L          |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C          |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %                |
| Omgevingstemperatuur       | -25 °C...60 °C          |
| Massatraagheidsmoment      | 0.191 kgmm <sup>2</sup> |
| Overdraagbaar draaimoment  | 2 Nm                    |
| Productgewicht             | 5 g                     |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform            |