

Koppelingsnaaf EAMC-H-30-10-GB16-11

Artikelnummer: 8228658

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	11 mm
Bouwgrootte	30
Nominale lengte	20.7 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	3.2 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	10.5 Nm
Productgewicht	25 g
Materiaal-informatie	RoHS conform