


Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-AGF:J1:M1-WP

Artikelnummer: 8233048

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filter-regelaar-olievernevelaar
Max. hoeveelheid condensaat	38 ml
Filterfijnheid	40 µm
Max. olievulhoeveelheid	75 cm³
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...2 MPa 1.5 bar...20 bar
Drukregelbereik	0.5 bar...12 bar
Max. normaal debiet	3700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1930 g
Bevestigingstype	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1

Functie	Waarde
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC