

**Adapter**  
**AD-G3/8-3/8NPT-I**  
Artikelnummer: 9397

**FESTO**



**Gegevensblad**

| Functie                                          | Waarde                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nominale doorlaat                                | 11.5 mm                        |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.95 bar...10 bar             |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosiebelasting     |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 °C...60 °C                 |
| Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1    | 25 Nm                          |
| Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2    | 22 Nm                          |
| Nominaal aanhaalmoment                           | 38.5 Nm                        |
| Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment     | ± 20 %                         |
| Productgewicht                                   | 25.3 g                         |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Uitwendige schroefdraad G3/8   |
| Pneumatische aansluiting 2                       | Inwendige schroefdraad 3/8 NPT |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                   |
| Materiaal afdichtingen                           | PVC                            |
| Materiaal behuizing                              | Gegalvaniseerd staal           |