

Adapter AD-3/8NPT-G3/8-I

Artikelnummer: 9626

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	11.5 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1	22 Nm
Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2	25 Nm
Productgewicht	25.98 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	PVC
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal