

# Dubbele nippel E-G3/8-3/8NPT

Artikelnummer: 9632

**FESTO**



## Gegevensblad

| Functie                                          | Waarde                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nominale doorlaat                                | 11.5 mm                                   |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0.95 bar...10 bar                        |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk                 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 1 - lage corrosiebelasting                |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 °C...60 °C                            |
| Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 1    | 25 Nm                                     |
| Max. aanhaalmoment pneumatische aansluiting 2    | 22 Nm                                     |
| Nominaal aanhaalmoment                           | 38.5 Nm                                   |
| Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment     | ± 20 %                                    |
| Productgewicht                                   | 25.5 g                                    |
| Pneumatische aansluiting 1                       | G3/8                                      |
| Pneumatische aansluiting 2                       | 3/8 NPT                                   |
| Materiaal-informatie                             | RoHS conform                              |