


Terminal CPX-P

Artikelnummer: 562818

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Elektrische aansturing	Veldbus Geïntegreerde besturing
Max. aantal modules	10
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP20 IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX) conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK EX-voorschriften volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMC
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Explosiebescherming	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (BR) Zone 2 (UKEX)
ATEX-categorie gas	II 3G
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Gc (BR) EPL Gc (GB)
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Certificaat instantie van afgifte	DNV 15.0193 X
Led-indicaties	Busstatus Kanaalstatus Modulestatus Systeemstatus
Diagnose	Diagnosegeheugen Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose Onderspanning modules
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte

Functie	Waarde
Parametrering	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcen van kanalen Signaal-setup
Interne cyclustijd	< 1 ms
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 25 %