

Dławik wylotowy GRE-1/2-NPT

Numer produktu: 10059

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	1/2 NPT
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...3600 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 °C...70 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS