


Zawór micro z popychaczem SO-3-PK-3-B

Numer produktu: 10403

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 otwarty, monostabilny
Sposób uruchamiania	mechaniczny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	60 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...8 bar
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	1.8 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Siła uruchamiania	6 N
Waga produktu	7 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Materiał obudowy	Mosiądz Polioksymetylen