


# Filtr z tłumikiem hałasu LFU-1

Numer produktu: 10495

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ciśnienie wejściowe 1                      | 0 bar...16 bar<br>0 MPa...1.6 MPa<br>0 psi...232 psi |
| Przepływ do atmosfery                      | 12500 l/min                                          |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne                      |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Typ mocowania                              | wkręcane                                             |
| Przyłącze pneumatyczne                     | G1                                                   |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                            |