

Rezystor końcowy CACR-S-B12G5-220-PB

Numer produktu: 1072128

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...5 V
Stopień zanieczyszczenia	3
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-25 °C...80 °C
Waga produktu	11.6 g
Przylącze elektryczne	4-pin M12X1 Wtyczka prosta
Kodowanie wtyczki	B
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Materiał styków	Mosiądz pozlacany