

Głowica widelkowa SGA-M12X1,25

Numer produktu: 10767

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M12x1,25
Odchylenie promieniowe +/-	5 mm
Kompensator kątowy +/-	120 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Przylącze gwintowane	Gwint zewnętrzny M12x1,25
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	1.5 kN
Waga produktu	222 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal ocynkowana
Materiał głowicy przegubowej	Stal ocynkowany
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana