


Obudowa sprzęgła EAMK-A-D19-28D

Numer produktu: 1087585

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	51 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D19
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	28D
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS