

# Kołnierz silnika EAMF-A-28D-35S

Numer produktu: 1087724

FESTO



## Karta danych

| Cechy                            | Wartość                   |
|----------------------------------|---------------------------|
| Pozycja montażu                  | dowolny                   |
| Zgodność z LABS                  | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania       | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza    | 0 - 95 %                  |
| Temperatura otoczenia            | -10 °C...60 °C            |
| Waga produktu                    | 30 g                      |
| Kod interfejsu, Motor IN         | 35S                       |
| Kod interfejsu, obudowa sprzęgła | 28D                       |
| Informacja o materiałach         | Zgodność z dyrektywą RoHS |