


Siłownik znormalizowany DSN-1/2"- -P

Numer części: 11331

FESTO

zgodny z DIN ISO 6432, z elastycznymi pierścieniami amortyzującymi w położeniach krańcowych, wiele wariantów montażu, z lub bez dodatkowych elementów mocujących.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.



Przykładowy model

Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	0.04 ... 8 "
Średnica tłoka	1/2 "
Zgodny z normą	ISO 6432
Amortyzacja	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny	50.9 N
Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw	67.9 N
Przylącze pneumatyczne	M16x1,5
Materiał pokrywy	Stop aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rury siłownika	Stal wysokostopowa, nierdzewna