


Amortyzator hydrauliczny DYSR-20-25-Y5

Numer produktu: 1138646

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	20
Skok	25 mm
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	3 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	25 mm
Maks. siła zderzenia	2500 N
Maks. pobór energii na skok	62.5 J
Maks. pobór energii na godzinę	135000 J
Maks. energia resztkowa	0.32 J
Siła resetowania	9 N
Min. siła wsuwania	110 N
Waga produktu	355 g
Zakres masy	250 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, hartowana