


Amortyzator hydrauliczny DYSR-32-60-Y5

Numer produktu: 1138649

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Skok	60 mm
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	3 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.6 s
Czas resetowania przy min. temperaturze otoczenia	3 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Długość amortyzacji	60 mm
Maks. siła zderzenia	6400 N
Maks. pobór energii na skok	384 J
Maks. pobór energii na godzinę	330000 J
Maks. energia resztkowa	2 J
Siła resetowania	18 N
Min. siła wsuwania	175 N
Waga produktu	1355 g
Zakres masy	600 kg
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, hartowana