

Hydrauliczny siłownik tłumiący DYHR-20-25-Y5

Numer produktu: 1155692

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	20
Skok	25 mm
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.3 m/s
Prędkość posuwu	0.2 mm/s...100 mm/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.5 s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...80 °C
Maks. siła zderzenia	2500 N
Maks. pobór energii na skok	62.5 J
Maks. pobór energii na godzinę	90000 J
Min. siła posuwu	250 N
Maks. siła posuwu	2500 N
Maks. energia resztkowa	0.32 J
Siła resetowania	9 N
Waga produktu	360 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	hartowany Stal wysokostopowa