

Hydrauliczny siłownik tłumiący DYHR-32-60-Y5

Numer produktu: 1155696

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Skok	60 mm
Amortyzacja	Z możliwością regulacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	0.3 m/s
Prędkość posuwu	0.2 mm/s...100 mm/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	1.2 s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...80 °C
Maks. siła zderzenia	6400 N
Maks. pobór energii na skok	384 J
Maks. pobór energii na godzinę	220000 J
Min. siła posuwu	640 N
Maks. siła posuwu	6400 N
Maks. energia resztkowa	2 J
Siła resetowania	18 N
Waga produktu	1380 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	hartowany Stal wysokostopowa