

Złącze przewodu ochronnego EASA-H1-20-PG16

Numer produktu: 1157774

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	20
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS