

Manometr PAGL-HP3-63-60-G14

Numer produktu: 1166938

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	63
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	1,6
Stopień ochrony	IP65
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Temperatura medium	0 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal
Materiał wżernika	PS
Kolor obudowy	srebrny

Cechy	Wartość
Waga produktu	80 g
Skala	Skala potrójna MPa (na zewnątrz) bar (na zewnątrz) psi (wewnątrz)