


Sprzęgło EAMD-42-40-20-16X25

Numer produktu: 1188350

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	20 mm
Średnica uchwyty 2	16 mm
Wielkość	42
Długość znamionowa	40 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	39 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	17 Nm
Waga produktu	189 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS