


Zawór do montażu na panel przedni SV-5-M5-B

Numer produktu: 11914

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Sposób uruchamiania	ręczne
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	95 l/min
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Średnica nominalna	2.3 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Pokrycie	przekrycie dodatnie
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Siła uruchamiania	17 N
Waga produktu	53 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne Mosiądz