

Tłumik hałasu AMTE-M-LH-N14

Numer produktu: 1206990

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	20
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Przepływ do atmosfery	3080 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	82 dB(A)
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Waga produktu	17 g
Przyłącze pneumatyczne	1/4 NPT
Materiał wkładka tłumiącej	Brąz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS