

Pierścień centrujący EAML-80-6-80

Numer produktu: 1209006

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	38 mm
Średnica uchwyty 2	80 mm
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	23 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	M80
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	80A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS