


Zespół równoległy EAMM-U-145-S62-140A-288

Numer produktu: 1219440

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	145
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	4000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	2270 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	2 Nm
Przenoszony moment obrotowy	50 Nm
Waga produktu	15030 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	S62
Kod interfejsu, Motor IN	140A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS