

## Złącze z końcówką nasadkową CN-M5-PK-3

Numer produktu: 12255

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                             | 2.5 mm                                                                               |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pierścień uszczelniający                                                             |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.95 bar...10 bar                                                                   |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                        |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                     |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                    |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...60 °C                                                                         |
| Przylącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny M5                                                                  |
| Przylącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 4 mm                                                    |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                            |
| Materiał obudowy                               | Stal                                                                                 |