

Sprzęgło
EAMC-30-35-6-8
Numer produktu: 123041

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	6 mm
Średnica uchwyty 2	8 mm
Wielkość	30
Długość znamionowa	35 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	6.1 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	7.5 Nm
Waga produktu	45 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS