

**Sprzęgło**  
**EAMC-30-32-6-14**  
Numer produktu: 1233256

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                         | Wartość                   |
|-------------------------------|---------------------------|
| Średnica uchwyty 1            | 6 mm                      |
| Średnica uchwyty 2            | 14 mm                     |
| Wielkość                      | 30                        |
| Długość znamionowa            | 32 mm                     |
| Pozycja montażu               | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa       | 8000 1/min                |
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania    | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %                  |
| Temperatura otoczenia         | -25 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności    | 5.87 kgmm <sup>2</sup>    |
| Przenoszony moment obrotowy   | 6.5 Nm                    |
| Waga produktu                 | 48 g                      |
| Informacja o materiałach      | Zgodność z dyrektywą RoHS |