


Płyta przyłączeniowa VABS-C8-12XB-QX

Numer produktu: 1236027

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	12 mm
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.48 Nm...0.72 Nm
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	1.3 Nm
Waga produktu	15 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	Przygotowany do montażu wkładki
Przyłącze pneumatyczne 1	Przygotowanie do montażu wkładki
Przyłącze pneumatyczne 3	Przygotowanie do montażu wkładki
Przyłącze pneumatyczne 5	Przygotowanie do montażu wkładki
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Wzmocniony poliamid