

Wskaźnik do montażu między cewką i wtyczką MCL

FESTO

Numer produktu: 12611



Karta danych

Cechy	Wartość
Waga produktu	13 g
Przyłącze elektryczne	Kształt A Wtyczka wg DIN EN 175301-803
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Napięcie znamionowe AC	24 V
Częstotliwość sieci	0 Hz...60 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 15 %
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony PA6