

**Tłumik hałasu**  
**U-1/4-B-NPT**  
Numer produktu: 12639

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                          | Wartość                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                                | dowolny                                            |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| Przepływ do atmosfery                          | 3000 l/min                                         |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                    |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| Poziom ciśnienia akustycznego                  | 78 dB(A)                                           |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...70 °C                                     |
| Waga produktu                                  | 17 g                                               |
| Przylącze pneumatyczne                         | 1/4 NPT                                            |
| Materiał wkładka tłumiącej                     | Polietylen                                         |
| Materiał części z gwintem                      | Aluminium                                          |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                          |
| Materiał obudowy                               | Aluminium                                          |