


Siłownik płaski EZH-1,5/6,5-10

Numer produktu: 13009

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	10 mm
Ø tłoka	3 mm odpowiednik dla średnicy
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Konstrukcja	Tłok prostokątne tłoczysko
Sygnalizacja położenia	brak
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	prostokątne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.3 MPa...0.6 MPa 3 bar...6 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	3.8 N
Teoretyczna min. siła sprężyny powrotnej	1 N
Teoretyczna maks. siła sprężyny powrotnej	1.7 N
Waga produktu	4 g
Typ mocowania	z otworem poprzecznym
Przylącze pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał tłoczyska	Wzmocniony poliamid