


Łącznik wtykowy Y QSY-8H

Numer części: 130630

★ Standardowy program produkcyjny

z tulejką wtykową.

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	4.6 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Jednostka opakowania	10
Konstrukcja	Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 ... 14 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd
Ciężar elementu	13 g
Liczba wyjść	2
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne, linia zasilająca	Tulejka wtykowa QS-8
Przyłącze pneumatyczne, wyjście	für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Kolor pierścienia zwalnającego	Niebieski
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia luzującego	POM
Materiał-uszczelnienie przewodów	NBR
Materiał segmentu zaciskowego do przewodu	Stal wysokostopowa, nierdzewna