

# Łącznik wtykowy L CRQSL-10

Numer produktu: 130665

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                                           |
| Średnica nominalna                             | 6.1 mm                                                                             |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                            |
| Konstrukcja                                    | Kształt L<br>Zasada Push Pull                                                      |
| Wielkość opakowania                            | 1                                                                                  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                  |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C                                          |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu) |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne                                           |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Dopuszczenie do branży spożywczej              | patrz rozszerzone informacje o materiale                                           |
| Temperatura otoczenia                          | -15 °C...120 °C                                                                    |
| Waga produktu                                  | 42 g                                                                               |
| Kable użytkowe                                 | PFAN                                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | do przewodu o średnicy zewn. Ø 10 mm                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 10 mm                                                 |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                          |
| Materiał obudowy                               | Stal wysokostopowa nierdzewna                                                      |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Nierdzewna stal stopowa                                                            |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | FPM                                                                                |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                                            |
| Materiał pierścienia podporowego               | Stal wysokostopowa, nierdzewna                                                     |