


Zespół osiowy EAMM-A-D32-40A-S1

Numer produktu: 1322178

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	41.3 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.28 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.6 Nm
Waga produktu	130 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D32
Kod interfejsu, Motor IN	40 A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS