

Manometr MA-15-145-M5-PSI

Numer produktu: 132341

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 psi...145 psi
Wielkość nominalna, manometr	15
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy bez mechanizmu pomiarowego
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	5
Stopień ochrony	IP53
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	M5
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal
Materiał wznika	PC
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	10 g
Skala	Pojedyncza skala psi (na zewnątrz)