

Moduł dociskowy EV-15/40-4

Numer produktu: 13289

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	4 mm
Powierzchnia docisku	15x40
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 5% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-20 °C...40 °C
Waga produktu	45 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne	M5
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał membrany	TPE-U(PU)