


## Moduł dociskowy EV-15/63-4

Numer produktu: 13290

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                 | Wartość                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                  | 4 mm                                                                                                                                       |
| Powierzchnia docisku                                  | 15x63                                                                                                                                      |
| Pozycja montażu                                       | dowolny                                                                                                                                    |
| Sposób działania                                      | Jednostronnego działania                                                                                                                   |
| Ciśnienie robocze                                     | 0.2 MPa...0.6 MPa<br>2 bar...6 bar<br>29 psi...87 psi                                                                                      |
| Medium robocze                                        | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                              |
| Zgodność z LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                          |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi przekracza 5% masy. Wyjątkiem są płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Temperatura otoczenia                                 | -20 °C...40 °C                                                                                                                             |
| Waga produktu                                         | 65 g                                                                                                                                       |
| Typ mocowania                                         | Przy pomocy otworów przelotowych                                                                                                           |
| Przyłącze pneumatyczne                                | M5                                                                                                                                         |
| Materiał obudowy                                      | Aluminiowy odlew ciśnieniowy                                                                                                               |
| Materiał membrany                                     | TPE-U(PU)                                                                                                                                  |