

Złącze wtykowe-L NPQP-L-R14-Q10-FD-P10

Numer produktu: 133057

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	5.7 mm
Konstrukcja	Kształt L Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Waga produktu	12 g
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny rozm. 17
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Polipropylen
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa